

## 7943330 Caro XTC30-R Reinigungswagen für Gesundheitswesen, Gebäude

Individualisierung  
auf Anfrage!

### Produktbeschreibung

Reinigungswagen mit maximalem Stauraum, Entsorgung und Oberflächenreinigung aus Recyclingmaterial.

- Reinigungsmethode: Möglichkeit zur Vorpräparation von Mopp in Schalen
- Kunststoffkomponenten aus Recyclingmaterial
- Ready-to-use Lieferung



**MADE IN  
EUROPE**

### Produktspezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Artikelbezeichnung   Artikelnummer            | Caro XTC30-R   7943330   |
| Gewicht                                       | 37 kg  |
| Arbeitsmaß (L x B x H)                        | 148 x 64 x 107 cm  |
| Ruhemaß (L x B x H)                           | 114 x 64 x 107 cm  |
| Grundmodul                                    | Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm   |
| Arbeitsbereich                                | Abweisring grau Caro XT<br>Türen XTR absperbar<br>Eimer XT-R 5 L schwarz, Griffe rot, blau, gelb, grün, mit Deckel<br>Zwischenplatte für Zusatzfach zur Ablage<br>Schalen XTR 20 L<br>Schalen XTR 40 L<br>Deckel mit SoftCloseSystem<br>Gerätehalterung<br>Doppelhaken |
| Entsorgungsbereich                            | Einheit XT-R 2 x 70 L<br>Deckel für Entsorgung mit SoftCloseSystem   |
| Rezyklatanteil   CO <sup>2</sup> -Einsparung  | 83,83 %   7,025 kg   |
| Pflegehinweise                                | Der Reinigungswagen sollte nach dem Gebrauch vollständig gereinigt und trocken aufbewahrt werden. Systemboxen EasyMop® offen lagern.   |
| Lagerung                                      | Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schädlichen Einflüssen (Flüssigkeiten, Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schützen und bei Raumtemperatur lagern.  |
| Verpackungseinheit   Verkaufseinheit          | 1 Stück   1 VE   |
| Menge im Karton                               | 1 Stück  |
| Kartongröße   Kartongewicht                   | 110 x 60 x 118 cm   37,0 kg  |
| Kartons pro Palette   Palettenmaß (L x B x H) | 1   120 x 80 x 220 cm  |
| Zolltarifnummer                               | 87168000   |
| Ursprungsland                                 | Deutschland  |
| EAN-Nummer                                    | 4065237119464  |
| Kompatibles Zubehör                           | Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!   |

### Industriesektoren Montage Recycling



Gesundheitswesen



Gebäude



Gebrauchsfertig  
vormontiert



99%  
bis zu  
Recyclingmaterial

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.02.2026;



## 7943330 Caro XTC30-R Reinigungswagen für Gesundheitswesen, Gebäude

|    |         |   |                      |
|----|---------|---|----------------------|
| 1x | 0899110 | Karton groß                                   |                      |
| 1x | 7990022 | Sackunterstützung XT-R schwarz                |                      |
| 1x | 5990036 | Rad Entsorgung Caro XT                        |                      |
| 4x | 2013114 | Clino® Kunststofflenkrolle 125 mm             |                      |
| 2x | 7990053 | Nutabdeckung XT-R Grundmodul schwarz          |                      |
| 1x | 5990023 | Deckel XT für Rahmen                          |                      |
| 1x | 9990811 | PPS Schlüsselband anthrazit                   |                      |
| 1x | 7990034 | Sackhalterahmen XT-R mit Griff                |                      |
| 1x | 7990049 | Verkleidung Rückwand XT-R groß links schwarz  |                      |
| 1x | 7990028 | Zwischenboden XT-R schwarz                    |                      |
| 3x | 7990017 | Schale XT-R 20 L ausziehbar                   |                      |
| 1x | 7990101 | Eimer XT-R 5 L schwarz, Griff rot             |                      |
| 1x | 7990102 | Eimer XT-R 5 L schwarz, Griff blau            |                      |
| 1x | 7990103 | Eimer XT-R 5 L schwarz, Griff gelb            |                      |
| 1x | 7990104 | Eimer XT-R 5 L schwarz, Griff grün            |                      |
| 4x | 7990105 | Deckel für Eimer XT-R 5 L                     |                      |
| 1x | 7990046 | Gerätehalterung XT-R                          |                      |
| 4x | 5990045 | Distanzhülse schwarz Caro XT                  |                      |
| 4x | 5990035 | Abweisring grau Caro XT                       |                      |
| 6x | 5990026 | Montagegange Caro XT                          |                      |
| 4x | 7990027 | Seitenverkleidung Kit XT-R schwarz            |                      |
| 2x | 7990047 | Zwischenwand XT-R schwarz                     |                      |
| 3x | 7990052 | Nutabdeckung XT-R links schwarz               |                      |
| 3x | 7990051 | Nutabdeckung XT-R rechts schwarz              |                      |
| 1x | 7990050 | Rahmen XT-R oben Versorgungseinheit           |                      |
| 1x | 7990048 | Handgriff Kit XT-R schwarz                    |                      |
| 2x | 5990023 | Deckel XT für Rahmen                          |                      |
| 1x | 7990031 | Verkleidung Rückwand XT-R groß rechts schwarz | Nicht autoklavierbar |
| 2x | 7990016 | Doppelhaken XT-R                              |                      |
| 1x | 7990030 | Tür XT-R absperrbar groß rechts schwarz       |                      |
| 1x | 7990021 | Grundplatte XT-R schwarz                      |                      |
| 2x | 7990018 | Schale XT-R 40 L ausziehbar                   |                      |
| 1x | 7990029 | Tür XT-R absperrbar groß links schwarz        | Nicht autoklavierbar |
| 1x | 7990106 | Strebe für 4 Eimer XT-R 5 L                   |                      |

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.02.2026;

